

FLEXLENS® PIGGYBACK


LENTE DE CONTACTO PARA QUERATOCONO AVANZADO

El diseño del lente Flexlens Piggyback es ideal para el paciente que requiere la óptica de un lente rígido pero tiene dificultades con la comodidad inicial de ese material. Este lente está indicado donde la centralización es difícil de lograr debido a una superficie corneal irregular. Los pacientes que se beneficiarían de este diseño podrían tener: Queratocono de principiante a avanzado, Cirugía refractiva de córnea, Degeneración marginal pelúcida, Trauma corneal, La degeneración marginal de Terrien, Enfermedad de la superficie corneal, Queratoplastia penetrante.


El lente Piggyback incorpora una depresión circular central en la superficie anterior del soporte de la lente blanda. El diseño empotra la lente GP dentro del lente blando eliminando el desplazamiento del párpado superior y manteniendo el centrado de la óptica GP sobre la pupila.

Diseño del Lente

VISTA FRONTAL



VISTA SECCIONAL



PARÁMETROS

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Curva Base | 6.0mm a 11.0mm en pasos de 0.1mm |
| Diámetro | 10.0mm a 16.0mm en pasos de 0.1mm |
| Diámetro de corte anterior | 6.5mm a 12.5mm en pasos de 0.1mm |
| Potencia | Plano |